




DAS2802800ELN

**DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,8-3,1 m, geëloxeerd**

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Diepte                   | 130 mm                        |
| Breedte                  | 98 mm                         |
| Installatiehoogte        | 2,8 - 3,1 m                   |
| Aanpassing van de hoogte | 300 mm                        |
| Binnendoorsnede          | 10800 - 10800 mm <sup>2</sup> |
| Vorm van de zuil         | Rechthoekig                   |
| Dekselbreedte            | 80 mm                         |

##### Deksel, deur

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 2 |
|----------------|---|

##### Uitrusting

|              |     |
|--------------|-----|
| Verstelbaar  | Ja  |
| Is draagbaar | Nee |

##### Kabel

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Positie kabelinvoer | Boven |
|---------------------|-------|

##### Installatie, montage

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Plafondmontage mogelijk    | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |

##### Materiaal

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materiaal              | Aluminium    |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur                  | Aluminium    |

##### Configuratie

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Aantal zijden voor installatie | Dubbelzijdig |
|--------------------------------|--------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

#### Afbeeldingen | tekeningen

