



DAS2802800ELN

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Djup	130 mm
Bredd	98 mm
Installationshöjd	2,8 - 3,1 m
Höjjustering	300 mm
Inre area	10800 - 10800 mm ²
Stavform	Rektangulär
Lockbredd	80 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	2
-----------------------	---

Utrustning

Justerbar	Ja
Är bärbar	Nej

Kabel

Läge för kabelinföring	Ovansida
------------------------	----------

Installation, montering

Takmontering möjlig	Ja
Lämplig för markmontage	Ja

Material

Material	Aluminium
Behandling	Anodiserad/Eloxerad
Färg	Aluminium

Konfiguration

Antal sidor för installation	Dubbelsidig
------------------------------	-------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

