



Hwx031H

Unterspannungsauslöser 48-60V AC/DC (UV)

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	250 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	48 - 60 V
Steuerspannung DC	48 - 60 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V

Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja