



HWX031H

## Unterspannungsauslöser 48-60V AC/DC (UV)

### Technische Eigenschaften

#### Leistung

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Anzugsverbrauch   | 250 VA |
| Betriebsverbrauch | 5 VA   |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP4X |
|--------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

#### Spannung

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Steuerspannung AC        | 48 - 60 V |
| Steuerspannung DC        | 48 - 60 V |
| Isolationsspannung Ui    | 480 V     |
| Stossspannungsfestigkeit | 6000 V    |

#### Funktionen

|           |      |
|-----------|------|
| Verzögert | Nein |
|-----------|------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |