



WH23585403Q

kallysto apparent complet: Prise type 23 avec bornes à vis, Gris Clair

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	54 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui