Produktdatenblatt
M54019010



M54019010

Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein