



WH20851100B

kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S3 + Typ yp 13 + Bef.-Pl. +Front Weiss

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	12.0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39.0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Mit Signallampe	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Schutz	Berührungsschutz finger und handrücksicher
Dichtung	Ohne Dichtung
Anschlussart	Mit Federzuganschluss

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja