



KYA04E3

Borne de terre, 4mm<sup>2</sup>, 3 point de serrage, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

0 A

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

**Dimensions**

Hauteur

38.15 mm

Largeur

66.60 mm

Profondeur

6 mm

**Matière**

Matière

Polyamide (PA)

**Installation, montage**

Montage

Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 6 mm<sup>2</sup>

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui