



KYA04E4

### Borne de terre, 4mm<sup>2</sup>, 4 point de serrage, connection sans vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	38,15 mm
---------	----------

Largeur	82,20 mm
---------	----------

Profondeur	6 mm
------------	------

##### Matières

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----