



KYA04E4

Borne de terre, 4mm², 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 0 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 38.15 mm

Largeur 82.20 mm

Profondeur 6 mm

Matière

Matière Polyamide (PA)

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm²

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui