



KYA04E4

Borne de terre, 4mm², 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

0 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Dimensions

Hauteur

38.15 mm

Largeur

82.20 mm

Profondeur

6 mm

Matière

Matière

Polyamide (PA)

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 6 mm²

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui