



937522524

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, e-st. mt., lack.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|-------------|------------------------|

##### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

##### Werkstoff

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Farbe      | Edelstahl                |
| RAL Nummer | 9022                     |
| Glanzgrad  | Matt                     |
| Werkstoff  | Edelstahl<br>Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert                 |

##### Kennzeichnung

|                  |   |
|------------------|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|------------------|---|

##### Konnektivität

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbaubar<br>Schraubbefestigung |
|------------|---------------------------------|

##### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

##### Abmessungen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen                 | 55.50 x 55.50 mm |
| Einbautiefe                 | 10 mm            |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 13 mm            |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

##### Architektur

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

##### Texte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen  |
| Beleuchtung        | Mit integrierter Glühlampe<br>Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
| Schaltart/Variante | 2-polig   |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|