



LAR02KK9005

Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot

Technische karakteristieken

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
----------------	--------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Productkleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005
Kleur	Diepzwart

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	0,5 kN

Veiligheid

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Slagvastheid IK	IK07

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja