



LAR02KK9005

Kabelutlopp klafflock, IP30 stängd, IP20 i användning, 5kN, IK08, plast, Svart

Tekniska egenskaper

Instruktioner

Golvunderhåll Torr

Arkitektur

Med skyddsram för matta Ja

Med urspårning för golvbeläggning Nej

Skydd, dörr

Typ av lock Utan lock

Dimensioner

Inbyggnadsdiameter 122 mm

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering Ja

Lämplig för upphöjda golvsystem Ja

Lämplig för våtrengöring Nej

Material

Material Polyamider (PA)

Produktfärg Kolsvart

RAL-kod 9005

Färg Kolsvart

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last) 5 kN

Vertikal belastning på små ytor 0,5 kN

Säkerhet

Skyddsklass i oanvänt skick IP30

Slagtålighet IK IK07

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

