



FW73UD2

## KAPSLING INFÄLLD 950X950

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1100 mm |
| Bredd                      | 800 mm  |
| Djup                       | 110 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 2 mm    |

#### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30               |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK     | IK09               |

#### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 3 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 6 |

#### Installation, montering

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Montering                       | Infälld montering<br>Hålvägg |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                          |

#### Material

|          |      |
|----------|------|
| Färg     | Vit  |
| RAL-kod  | 9010 |
| Material | Stål |

#### Utrustning

|             |    |
|-------------|----|
| Antal rader | 21 |
|-------------|----|

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 0   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 125 A |
|-----------|-------|