



WH23585400Q

kallysto apparent complet: Prise type 23 avec bornes à vis, Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Boîtier complet

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----