



B04110



IP40 INC 24 NE Centralino 24 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso NERO

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	2
---------------------	---

Numero di file	2
----------------	---

Numero di moduli

Numero di moduli	24
------------------	----

Serie

Altezza	425 mm
---------	--------

Larghezza	345 mm
-----------	--------

Profondità	109 mm
------------	--------

Larghezza di montaggio	345 mm
------------------------	--------

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

Serie

Profondità di installazione	77 mm
-----------------------------	-------

Numero di unità in larghezza	12
------------------------------	----

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9016
------------	------

Colore	Nero
--------	------

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK09
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C
---	--------

Illustrazioni | Disegni

