



FT24T

**Schrank, univers, IP54, SK I, H350 x B1050 x T275, 96 PLE, ESSO**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	350 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1,5 mm

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	1

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	8
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------