



WS276

Prise TerCia VGA SUB-D 15 bornier à vis 2 modules blanche

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	D-Sub
---------------------------	-------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Connectivité

Orientation connecteur (support Data)	Droit
Type de montage	Fixation par vis Fixation par encliquetage En saillie

Equipement

Blindé	Non
--------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Textes

Blindage	Boîtier non blindé
----------	--------------------

Adapté à

Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui