



KYA04NH

Borne de passage-neutre, 4mm², 1000V-32A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Dimensions

Hauteur 42.30 mm

Largeur 57 mm

Profondeur 6 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm²

Matière

Couleur Bleu

Matière Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui