



WH36600705Q

**robusto Feucht AP Gr.1 komplett: Steckdose Typ 13 SIDOS FI 30mA IP21 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 65.6 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 83.5 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

---

**Texte**

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Geeignet für**

robusto Aufputz
-----------------

---