



KYA04ND

### Borne de sectionnement-neutre, 4mm<sup>2</sup>, 400V/25A, connection sans vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	51.20 mm
Largeur	69.50 mm
Profondeur	6 mm

##### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à ressort de traction
----------------------------	------------------------------------

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Matière

Couleur	Bleu
Code RAL	5002
Matière	Polyamide (PA)

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui