



KYA04ND

N-Trennklemme 4mm², Trennung über N-Sammelschiene, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 51,20 mm

Breite 69,50 mm

Tiefe 6 mm

Konnektivität

Anschlussart Federzug-Anschluss

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 6 mm²

Werkstoff

Farbe Blau

RAL Nummer 5002

Werkstoff Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja