



KYA04ND

N-Trennklemme 4mm², Trennung über N-Sammelschiene, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	51,20 mm
Breite	69,50 mm
Tiefe	6 mm

Konnektivität

Anschlussart	Federzug-Anschluss
--------------	--------------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Blau
RAL Nummer	5002
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja