



KYA04ND

**Samozacisk szeregowy neutralny 4mm<sup>2</sup>, dla szyn Cu 10x3mm**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

**Wymiary**

Wysokość	51,20 mm
Szerokość	69,50 mm
Głębokość	6 mm

**Łączność**

Typ połączenia	Zacisk sprężynowy
----------------	-------------------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor	Niebieski
Kod RAL	5002
Materiał	Poliamid (PA)

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak