



HIC404A

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	50 kA

Architektura

Počet pólů	4
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ano
Vhodné pro rozvaděče	Ano

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------