



KYA04LH

Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	42.30 mm
Breite	57 mm
Tiefe	6 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja