
Fiche technique du produit
KYA04LH



KYA04LH

Borne de passage-phase,4mm² ,800V/32A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A

Dimensions

Hauteur	42.30 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	6 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui