



GD126N



Kapsling 1 x 26 moduler i plåt med dörr

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	26
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	250 mm
Bredd	500 mm
Djup	130 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
--------------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	26
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----