




KS24C

Borne de barre 95-185mm², for Busbarn 20-30x5-10mm, Al/conducteur en cuivre

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	95 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	95 - 185 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	30 - 30 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	51 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	70 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	500 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui