



KS24C

Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 - 185 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 95 - 185 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 30 - 30 Nm |
|----------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Breite | 38 mm |
| Tiefe | 70 mm |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 500 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |