



KS24C

QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡ. 95-185MM ΚΑΛ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	95 - 185 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	95 - 185 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	30 - 30 Nm
--------------------------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 10 mm
Ύψος	51 mm
Πλάτος	38 mm
Βάθος	70 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	500 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι