



KCN325

Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 2

Розміри

Довжина 271 mm

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp 4000 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 16 mm²

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так