



NSN204

Installatie-automaat 2P 25kA D-4A 2M

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	4 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	7,50 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2	25 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Nominale stroom -25°C	5,18 A
Nominale stroom -10°C	4,89 A
Nominale stroom -20°C	5,09 A
Nominale stroom -15°C	4,99 A
Nominale stroom -5°C	4,79 A
Nominale stroom 0°C	4,68 A
Nominale stroom 5°C	4,58 A
Nominale stroom 10°C	4,47 A
Nominale stroom 15°C	4,35 A
Nominale stroom 20°C	4,24 A
Nominale stroom 25°C	4,12 A
Nominale stroom 30°C	4 A
Nominale stroom 35°C	3,87 A
Nominale stroom 40°C	3,74 A
Nominale stroom 45°C	3,61 A
Nominale stroom 50 °C	3,47 A
Nominale stroom 55°C	3,33 A
Nominale stroom 60°C	3,17 A
Nominale stroom 65°C	3,01 A
Nominale stroom 70°C	2,85 A

Architectuur

Pooltype	2P
Curve	D

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Installatie, montage

Aandraaimoment bovenste klem	2,80 - 2,80 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM

Spanning

Nominale spanning Ue	415 - 415 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Vochtbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5,36 W
----------------------------------	--------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35 mm
Diepte	70 mm