

**Quadro in poliestere doppio a pavimento H1750 L600 P300 orion plus**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 1750 mm |
| Larghezza            | 600 mm  |
| Profondità           | 300 mm  |
| Spessore dei fianchi | 3 mm    |

**Protezione**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65                                       |
| Classe protezione                       | Isolamento classe II                       |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a cilindro<br>Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10                                       |

**Equipaggiamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 1 |
| Numero di aperture della flangia | 0 |

**Installazione, montaggio**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a pavimento |
| Adatto per l'uso esterno | Sì                    |

**Materiali**

|            |               |
|------------|---------------|
| Colore     | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035          |
| Materiale  | Plastica      |

**Equipaggiamento**

|                |    |
|----------------|----|
| Numero di file | 10 |
|----------------|----|

**Porta / coperchio**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0  |
| Porta/frontale trasparente           | No |

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 250 A |
|-------------------|-------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |