



WH36600703A

robusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 65.6 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28.6 mm

Einbautiefe 37 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz
