



ATA163019010

**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	16 mm
Breite	32 mm
Länge	2100 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2
---	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Nein
--------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

