




WH27180607C

kallysto.pro encastré complet: Interrupteur rotatif S3/1 pôle/ 1-2-1-2/ Beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	52 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui