



ATA163019016

TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 32x16mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	30 mm
Πλάτος	16 mm
Μήκος	2100 mm
Πλάτος καλύμματος	16 mm
Εσωτερική διατομή	420 - 420 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	2
---	---

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Traffic white

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 65 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	1
Αριθμός τμημάτων	2 - 2
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Ναι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Όχι
----------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

