



SM015

Analoges Amperemeter Direktmessung 0-15 A

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

4

Messung

Strommessbereich

0 - 15 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 10 mm²

Abmessungen

Höhe

85 mm

Breite

70 mm

Tiefe

54 mm

Messung

Messgeräteart

analog

Leistung

Leistungsaufnahme VA

1,10 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Funktionen

Genauigkeitsklasse

0.015

Spannung

Isolationsspannung Ui

2000 V

Frequenz

Frequenz

45 - 65 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,10 W

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja