



LF6015009010

Goulotte 60x150,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7122 - 7122 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	30
-----------------------------------------------------------------	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Illustrations | dessins

