



LF6015009010

**Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Výška                 | 60 mm                       |
| Šířka                 | 150 mm                      |
| Délka                 | 2000 mm                     |
| Vnitřní průřez vodiče | 7122 - 7122 mm <sup>2</sup> |

**Kapacita**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 30 |
|---------------------------------------------------------|----|

**Materiál**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch   | Neošetřený             |
| Kód RAL  | 9010                   |
| Barva    | Bílá                   |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Normy**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Konektivita**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Spojení kanálu | Předem vybavený spojkami |
|----------------|--------------------------|

**Vybavení**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 4 |
| Počet připojitelných přepážek | 3     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ano   |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

**Ilustrace a výkresy**

