



SL2011549011

Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

##### Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

##### Dimenzije

Visina 115 mm

Širina 20 mm

##### Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Boja Grafitna crna

RAL kod 9011

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

##### Pogodno za

SL standardni 20x115

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

#### Ilustracije / crteži

