



LVZ300K05GD

Transformateur de courant pour sect. HPC00 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

0.5 S

Puissance

Puissance

2.50 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

20.40 mm

Hauteur

27 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

65 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

1000 V

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire

300 A

Courant Max au secondaire

5 A

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui