



L63L

Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	System szyn
----------------	-------------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,68 W
--	--------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DIII
---------------------------------	------

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	55 mm
Długość	200 mm
Odległość szyn zbiorczych	60 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak