



SM020

Digitales Amperemeter Direktmessung 0-20 A

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

4

Messung

Strommessbereich

0 - 20 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

10 mm²

Abmessungen

Höhe

85 mm

Breite

70 mm

Tiefe

54 mm

Messung

Messgeräteart

Digital

Leistung

Leistungsaufnahme VA

1 VA

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Funktionen

Genauigkeitsklasse

0.01

Frequenz

Frequenz

45 - 65 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1 W

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja