



EKSQ0620TM

### Caractéristiques techniques

#### Forme

Forme	Carré
-------	-------

#### Dimensions

Profondeur de montage	105 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur de montage	200 mm
Hauteur	105 mm
Taille nominale	200 mm

#### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q06
--	-----

#### Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm
--	-------

#### Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	15 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Vissable

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

#### Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------