



RER113Y



**Außenstation für HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	196 x 101 mm
-------------	--------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7021
------------	------

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe	196 mm
------	--------

Breite	101 mm
--------	--------

**Spannung**

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

Ruftaster Schließzeit	3 s
-----------------------	-----

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-------------	--

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
--------	---

Montageart	Für Aufputzmontage Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----