



WH36184200A

**robusto Interrupt. à clé S0/2p/0-1-0-1/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

**Installation, montage**

Montage	En saillie Encastré
---------	------------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	54.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

**Matière**

Couleur	Blanc de sécurité
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----