



RER113X



platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 1 button, pose en saillie, antracite

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Code RAL	7021
Couleur	Anthracite

**Dimensions**

Dimensions	196 x 101 mm
------------	--------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Finition	Mat

**Dimensions**

Hauteur	196 mm
Largeur	101 mm

**Tension**

Tension de service LED	12 - 12 V
Tension de service	24 - 24 V

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	1
Temps de fermeture du poussoir d'appel	3 s

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Marquage	Changement des porte-nom par l'avant sans outil spécial
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
Mode de montage	Pour montage en saillie Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----